



Cuneo di allineamento, Altezza massima del piano d'appoggio: 60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374905 60
GTIN	4069515012096
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione estremamente stabile; ghisa sferoidale e acciaio bonificato. **Le superfici rettificate del cuneo consentono una regolazione sensibile e uniforme dell'altezza** con una precisione superiore a 1/10 mm. La regolazione in altezza può essere eseguita con vite zigrinata o chiave esagonale. Il doppio effetto genera una notevole spinta e un movimento verticale preciso.

Uso:

In particolare per lavori secondo la tracciatura su pezzi fusi o forgiati pesanti su macchine utensili di grandi dimensioni.

Fornitura:

Compreso il puntale riportato sferico intercambiabile n. art. 375000.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Altezza di appoggio minima	47 mm
Regolazione in altezza per giro dell'asta	9 mm
Portata	28 kN

Scheda tecnica

Modello	6460
Lunghezza ingombro base	63 mm
Larghezza superiore appoggio	54 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	60 mm
Tipo di prodotto	Staffa