



Cuneo di allineamento, Altezza massima del piano d'appoggio: 105mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374905 105
GTIN	4069515012119
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione estremamente stabile; ghisa sferoidale e acciaio bonificato. **Le superfici rettificate del cuneo consentono una regolazione sensibile e uniforme dell'altezza** con una precisione superiore a 1/10 mm. La regolazione in altezza può essere eseguita con vite zigrinata o chiave esagonale. Il doppio effetto genera una notevole spinta e un movimento verticale preciso.

Uso:

In particolare per lavori secondo la tracciatura su pezzi fusi o forgiati pesanti su macchine utensili di grandi dimensioni.

Fornitura:

Compreso il puntale riportato sferico intercambiabile n. art. 375000.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Altezza massima del piano d'appoggio	105 mm
Portata	70 kN
Lunghezza ingombro base	118 mm

Scheda tecnica

Altezza di appoggio minima	80 mm
Larghezza superiore appoggio	87 mm
Regolazione in altezza per giro dell'asta	1,2 mm
Modello	6460
Tipo di prodotto	Staffa