

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
8/06mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260006 8/06 |
| GTIN | 4045197651594 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------------------|
| Inserto adatto | CC.. 0602.. |
| Set di viti per inserti | 269028 22 |
| Misura inserto | 6 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 9 mm |
| Codice ISO portautensile | SCLCR/L 0808D06 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 10 mm |
| Dimensione codolo | 8 mm |
| Lunghezza complessiva L | 60 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo di impiego | destro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22