

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	10 mm
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1010E06
Lunghezza della testina L ₁	10 mm
Misura inserto	6 mm
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	CC.. 0602..
Lunghezza complessiva L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22