



Comparatore digitale a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Campo di misura per direzione / Ø cassa: 0,9/45mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale a leva con display a lettura **1/1000 combinata analogica e digitale.**

Modo di misura: normale / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilità di inserire un fattore di correzione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, codolo di serraggio di Ø 8 mm, chiave per punta tastatrice, punta tastatrice in HM di Ø 2 mm.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498951. Per punta tastatrice di ricambio vedi n. art. 436210; 436240.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,001 mm
Errore di inversione valore misurato f_u	3 μ m
Forza di misura	0,15 N
Movimento tastatore	2×110 grado

Scheda tecnica

Errore ammesso f_e	5 μm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/436501-0,9/45>