



Appoggio regolabile a vite, Altezza massima del piano d'appoggio: 52mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 373505 52 |
| GTIN | 4069515013031 |
| Classe articolo | 32H |

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e mandrino temprati, neri, filettatura trapezoidale.
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Altezza di appoggio minima | 38 mm |
| Per staffe con larghezza cava | 14 - 22 mm |
| Ø Testa | 50 mm |
| Ø Base | 50 mm |
| Portata | 60 kN |
| Tipo di prodotto | Appoggio regolabile a vite |

Scheda tecnica