

**Vite per cave a T (8.8) singole, Modello: 2424210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375306 2424210
GTIN	4069515014724
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singolo, senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Lunghezza filetto b	130 mm
Larghezza minore pietra a	23,7 mm
Lunghezza L	210 mm
Larghezza pietra e	40 mm
Altezza k	16 mm
Filettatura G	M24

Scheda tecnica

Modello	787
Valore nominale scanalatura a T	24 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave