



Pedana di lavoro XL Step, accessibile da entrambi i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 2X4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Pedana di lavoro robusta e pieghevole, accessibile da entrambi i lati, con ampia piattaforma e montanti anodizzati resistenti all'abrasione. Gradini estremamente profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzi a compressione. Piedino dalla superficie ampia in plastica bicomponente, adatto anche per lavori su superfici con griglie.

Norma:

DIN EN 14183.

Descrizione tecnica

Altezza piattaforma senza corrimano	0,99 m
Portata scale	150 kg
Altezza di lavoro circa	2,99 m
Peso	9,3 kg

Scheda tecnica

Corrimano	no
Regolabili in altezza	no
Esecuzione scaletta	livello
Con ringhiera	no
Materiale	Alluminio anodizzato
Profondità piattaforma	300 mm
Larghezza inferiore esterna	0,96 m
Accessibilità	bifronte
Battiginocchio	no
Larghezza piattaforma	600 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma	2×4
Ruote	no
Profondità pioli / gradini	92 mm
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro