



Pedana di lavoro XL Step, accessibile da entrambi i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 2X2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Pedana di lavoro robusta e pieghevole, accessibile da entrambi i lati, con ampia piattaforma e montanti anodizzati resistenti all'abrasione. Gradini estremamente profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzi a compressione. Piedino dalla superficie ampia in plastica bicomponente, adatto anche per lavori su superfici con griglie.

Norma:

DIN EN 14183.

Descrizione tecnica

Altezza di lavoro circa	2,49 m
Altezza piattaforma senza corrimano	0,49 m
Larghezza inferiore esterna	0,8 m
Con ringhiera	no
Corrimano	no

Scheda tecnica

Portata scale	150 kg
Peso	5,6 kg
Battiginocchio	no
Ruote	no
Larghezza piattaforma	600 mm
Materiale	Alluminio anodizzato
Regolabili in altezza	no
Profondità pioli / gradini	92 mm
Profondità piattaforma	300 mm
Esecuzione scaletta	livello
Numero di gradini inclusa piattaforma	2×2
Accessibilità	bifronte
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro