

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/09mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 1
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2525M09
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	19 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500