

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1616H12
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Inserto adatto	CC.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Set di viti per inserti	269028 20
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Sottoplacchetta Modello 6	269005 6
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500