



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 26mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236604 26
GTIN	4047109181878
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D – 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	130 mm
Set di viti per inserti	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Codice ISO Inserto	SOGX 080308 24-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	26

Sporgenza totale L _A	163 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,3 Nm	211750 1,3
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 8IP1	239652 8IP1