



## Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 17,5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236604 17,5
GTIN	4047109191655
Classe articolo	24P

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tolleranza del foro:** D – 0,1 / + 0,35

#### Uso:

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

#### Raccomandazioni:

**Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.

#### Nota:

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SOGX 050204 12-...
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	90 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	17.5

Per Ø in pollici	11/16 pollici
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	121 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6