

**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236604 18
GTIN	4047109191679
Classe articolo	24P

Descrizione**Esecuzione:****Tolleranza del foro:** D – 0,1 / + 0,35**Uso:**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Raccomandazioni:**Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.**Nota:**

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	90 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 050204 12-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	18

Sporgenza totale L _A	121 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1