

 KOMET**Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 55° (Whitworth),  
Modello: B06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240088 B06
GTIN	4047109017177
Classe articolo	24H

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

**Descrizione tecnica**

Per passi da	8–30 filetti/pollice
Lunghezza complessiva	95 mm
Per fori a partire da Ø	14 mm
Profondità di foratura	60 mm
Modello	B06
Ø Gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

