

**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 34mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236604 34
GTIN	4047109198401
Classe articolo	24P

**Descrizione****Esecuzione:****Tolleranza del foro:** D – 0,1 / + 0,35**Uso:**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

**Raccomandazioni:****Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.**Nota:**

- **Impiego solo con macchine stabili.**
- **Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.**
- **Foratura fuori asse fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.**
- **Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	170 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 110408 38-...
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	34

Sporgenza totale L <sub>A</sub>	210 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239652 15IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8