

**Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W80: 20-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236605 20-010
GTIN	4047109180673
Classe articolo	24R

**Descrizione**

Inserto KOMET® 20-010 Codice ISO Inserto: SOGX 07T208-01  
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	20-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOGX 07T208-01
Serie	KUB Pentron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK8425
Modello	Uni
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		