



Martelli combinati, Ø Testa della mazza: 27mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	754890 27
GTIN	
Classe articolo	73V

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificata per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all'usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro "Ultratec", infrangibile.

Ricambi:

Inserto in nylon n. art. 754895.

Descrizione tecnica

Ø Testa della mazza	27 mm
Peso	0,49 kg
Lunghezza testa con tasselli	92 mm
Dimensione testa del martello	27×27 mm
Lunghezza complessiva	290 mm
Serie	Ultratec DUO
Antirimbalzo	no
Tipo di prodotto	Martello