

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 5/03mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 0301..
Ø Preforatura minimo D_{min}	6 mm
Codice ISO portautensile	E05H SCLCR/L03
Spostamento centrale L_3	3 mm
Lunghezza della testina L_1	10 mm
Misura inserto	3 mm
Set di viti per inserti	269028 19
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	4,8 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 19

269028 19

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500