

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	13 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1212F09
Dimensione codolo	12 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500