

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0610/03mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	7 mm
Lunghezza della testina L_1	24 mm
Spostamento centrale L_3	2,5 mm
Set di viti per inserti	269028 13
Misura inserto	3 mm
Inserto adatto	CC.. 0301..
Larghezza del collo L_4	6 mm
Codice ISO portautensile	AH0610H SCLCR/L03
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Set di viti per inserti Modello 13	269028 13
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500