

**Garant****Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 6/03mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	7 mm
Inserto adatto	CC.. 0301..
Spostamento centrale $L_3$	3,5 mm
Lunghezza della testina $L_1$	10 mm
Misura inserto	3 mm
Set di viti per inserti	269028 19
Codice ISO portautensile	E06J SCLCR/L03
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio $L_2$	5,8 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 19

269028 19

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500