

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260022 25/12 |
| GTIN | 4045197652072 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 28 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 15,5 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 9 |
| Misura inserto | 12 mm |
| Sporgenza totale L_1 | 125 mm |
| Inserto adatto | CC.. 1204.. |
| Codice ISO portautensile | AH25R SCLCR/L12 |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 23 mm |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 5×D |
| Materiale da taglio | HSS |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 9

269028 9

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500