

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260007 16/09
GTIN	4045197651723
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1616H09
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Misura inserto	9 mm
Sottoplacchetta	269005 1
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500