

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 8
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Codice ISO portautensile	AH16Q SCLCR/L09
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	18 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	80 mm
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500