

**Garant**
**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	10 mm
Codice ISO portautensile	E08K SCLCR/L06
Lunghezza della testina $L_1$	10 mm
Spostamento centrale $L_3$	5 mm
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,6 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500