

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0608/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	25 mm
Spostamento centrale L_3	4 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Codice ISO portautensile	AH0608H SCLCR/L06
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Larghezza del collo L_4	6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500