

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0410/03mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 13
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	2,5 mm
Inserto adatto	CC.. 0301..
Codice ISO portautensile	AH0410H SCLCR/L03
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	24 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	5 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	4 mm
Misura inserto	3 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Set di viti per inserti Modello 13	269028 13
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500