

## Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2020K09
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sottopiacchetta	269005 1
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	17 mm
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500