

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23 mm
Codice ISO portautensile	AH20R SCLCR/L09
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Sporgenza totale $L_1$	100 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500