

Garant
Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 6/03mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	7 mm
Misura inserto	3 mm
Spostamento centrale L_3	3,5 mm
Set di viti per inserti	269028 19
Lunghezza della testina L_1	10 mm
Inserto adatto	CC.. 0301..
Codice ISO portautensile	E06J SCLCR/L03
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L_2	5,8 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 19

269028 19

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500