

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	19 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2525M09
Misura inserto	9 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottopiacchetta	269005 1
Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500