

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0610/03mm**


## Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 260023 0610/03 |
| GTIN            | 4045197652096  |
| Classe articolo | 21T            |

## Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 24 mm             |
| Set di viti per inserti                | 269028 13         |
| Larghezza del collo L <sub>4</sub>     | 6 mm              |
| Inserto adatto                         | CC.. 0301..       |
| Misura inserto                         | 3 mm              |
| Codice ISO portautensile               | AH0610H SCLCR/L03 |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>    | 2,5 mm            |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>  | 7 mm              |
| Lunghezza complessiva L                | 100 mm            |
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub>    | 9 mm              |
| Angolo di regolazione κ                | 95 grado          |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                | 10 mm             |
| Norma                                  | Norma interna     |
| Tipo di impiego                        | sinistra          |
| Profondità interna fino a              | 5×D               |
| Materiale da taglio                    | HSS               |
| Passaggio interno per LR               | sì                |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Applicazione     | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice             |

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Set di viti per inserti Modello 13  | 269028 13  |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6                    | 674248 TX6 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |