

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Misura inserto	6 mm
Lunghezza della testina L_1	10 mm
Codice ISO portautensile	E10K SCLCR/L06
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9,6 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500