

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 1204..
Spostamento centrale L_3	15,5 mm
Sporgenza totale L_1	125 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	28 mm
Set di viti per inserti	269028 9
Codice ISO portautensile	AH25R SCLCR/L12
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 9

269028 9

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500