

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/06mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza della testina $L_1$	32 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale $L_3$	6 mm
Larghezza del collo $L_4$	8 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12 mm
Codice ISO portautensile	AH0810J SCLCR/L06
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500