


Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Classe articolo	25U

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 8 mm

Codice ISO portautensile: A08X SCLCR/L06

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 10 mm

Spostamento centrale L_3 : 5 mm

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	A08X SCLCR/L06
Spostamento centrale L_3	5 mm
Vite inserto	269022 2
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo D_{min}	10 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	8 mm

Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 2	269022 2
Vite di serraggio	269405
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8