

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2020K12
Inserto adatto	CC.. 1204..
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 6	269005 6
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500