

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Sporgenza totale L_1	50 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L_3	6 mm
Codice ISO portautensile	AH10K SCLCR/L06
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500