

**Garant**
**Set di barre alesatrici in HSS, sinistra**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260025
GTIN	4045197652218
Classe articolo	29W

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	AH1216M SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	AH1012K SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	AH0810J SCLCR/L06
Codice ISO portautensile	AH0608H SCLCR/L06
Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	8 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	14 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	18 mm

Spostamento centrale L <sub>3</sub>	4 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	6 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	6 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	8 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	10 mm
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	50 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	38 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	32 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 1216/06 mm	260023 1216/06
	260023 0810/06

Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 0810/06  
mm

Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 1012/06  
mm

260023 1012/06

Barra alesatrice in HSS Ø Codolo / Misura inserto 0608/06  
mm

260023 0608/06