

Garant
Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	E16R SCLCR/L09
Spostamento centrale L ₃	10 mm
Lunghezza della testina L ₁	16 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	18 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	15,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500