

**CNMG 190612, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	PH
Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190612
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura