

Garant**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale L ₃	8 mm
Codice ISO portautensile	E12M SCLCR/L06
Ø Preforatura minimo D _{min}	14 mm
Lunghezza della testina L ₁	10 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500