



Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260028 8/06
GTIN	4960664541133
Classe articolo	25U

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 8 mm

Codice ISO portautensile: A08X SCLCR/L06

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 10 mm

Spostamento centrale L_3 : 5 mm

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	5 mm
Codice ISO portautensile	A08X SCLCR/L06
Ø Preforatura minimo D_{min}	10 mm
Vite inserto	269022 2
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Lunghezza complessiva L	120 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	8 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio Modello 2	269022 2
Vite di serraggio	269405
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500