

Garant
Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	E20S SCLCR/L09
Spostamento centrale L_3	12 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	23 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500