

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Codice ISO portautensile	AH0810J SCLCR/L06
Spostamento centrale L ₃	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Misura inserto	6 mm
Larghezza del collo L ₄	8 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500