

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale $L_3$	6 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	CC.. 0602..
Misura inserto	6 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12 mm
Sporgenza totale $L_1$	50 mm
Codice ISO portautensile	AH10K SCLCR/L06
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500