

Garant**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260016 16/09 |
| GTIN | 4045197651839 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Set di viti per inserti | 269028 8 |
| Inserto adatto | CC.. 09T3.. |
| Spostamento centrale L ₃ | 10 mm |
| Codice ISO portautensile | E16R SCLCR/L09 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 16 mm |
| Misura inserto | 9 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 18 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 15,5 mm |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Ø Codolo D _s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 8×D |
| Materiale da taglio | HM |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500