

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 1012/06mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	7 mm
Codice ISO portautensile	AH1012K SCLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Larghezza del collo L ₄	10 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	14 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500