

**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260028 12/06
GTIN	4960664541171
Classe articolo	25U

Descrizione**Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 12 mm

Codice ISO portautensile: A12M SCLCR/L06

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 14 mm

Spostamento centrale L_3 : 7 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A12M SCLCR/L06
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Vite inserto	269022 2
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale L_3	7 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	12 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio	269405
Vite di serraggio Modello 2	269022 2
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500